## HEIDON



### 往复摩擦试验机

## **Type: 30/30S**

该试验机致力于视觉磨损试验评估。TYPE: 30s 是一款基本机型。TYPE: 30用于指定频率,可以实现单向速度控制功能和自动停机功能。

规格说明书是有关在相同状况下(移动速率、移动距离)可同时进行各种试验的从2nd 到4th 范围的设备。

- 涂层强度评估。
- 各种保护涂层的评估。
- 各类型墨水磨损试验。



# HEIDON

## 往复摩擦试验机

**Type: 30/30S** 

#### 特点:

- 更为简约的往复式磨损试验机。
- 可以进行多级移动速度和距离的更改。
- 多个样品可以同时实验(选配)。

### 技术规格:

	TYPE:30	TYPE:30S
移动速度	3000mm/min ※可根据用户要求进行更改	30-12000mm/min ※可根据用户要求进行更改
驱动电机	交流感应电机(固定型)	交流感应电机(可变型)
驱动方式	偏心凸轮方式	
移动距离	50mm	10-50mm (4 级切换) ※可根据用户要求进行更改
往复次数	最大 99,999,999 次	最大 <b>99,999,999</b> 次 指定次数自动停止
试件尺寸	180 x 120mm	
使用环境	0~50℃ 85%RH 以内 但不会结露	
电源	AC100V 50/60Hz	
主体尺寸	W480mm x D455mm x H200mm	
配件	组 <b>1</b> 组、电源线(带 <b>2P/E 2m</b> ) <b>1</b> 根、乙烯基罩 <b>1</b> 个、工具 1套、零件盒 1个、操作说明书 1份	
选配	双联臂规格、4 联臂规格、速度/移动距离变更等	